



Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M8X1,25



Beställningsdata

Ordernummer	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Höjd skruvhuvud A	33 mm
Öglans tjocklek F	14 mm
Skruvhuvuddiameter C	30 mm
Lyftöglans bredd G	53 mm
Gänglängd L	15 mm
Öglans bredd E	27 mm
Höjd mellanpanel B	30 mm

Avstånd mellanpanel-ögla D	38 mm
Nyckelvidd innersextant S	8 mm
Gäng-Ø	M8×1,25
Bärförmåga WLL SF 5:1	0,4 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	0,5 t
Produktslag	Lyftögla