



Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M20X2,5



Beställningsdata

Ordernummer	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Höjd skruvhuvud A	45 mm
Öglans tjocklek F	17 mm
Skruvhuvuddiameter C	45 mm
Gänglängd L	30 mm
Nyckelvidd innersexkant S	8 mm
Lyftöglans bredd G	76 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	53 mm

Öglans bredd E	38 mm
Höjd mellanpanel B	40 mm
Gäng-Ø	M20×2,5
Bärförmåga WLL SF 5:1	2,5 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	2,5 t
Produktslag	Lyftögla