



Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M22X2,5



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 086452 M22X2,5 |
| GTIN | 2050001949080 |
| Artikelklass | 08Y |

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|--------|
| Öglans tjocklek F | 25 mm |
| Avstånd mellanpanel-ögla D | 83 mm |
| Lyftöglans bredd G | 115 mm |
| Gänglängd L | 33 mm |
| Nyckelvidd innersexkant S | 14 mm |
| Höjd skruvhuvud A | 62 mm |
| Höjd mellanpanel B | 55 mm |

| | |
|--------------------------|----------|
| Skruvhuvuddiameter C | 60 mm |
| Öglans bredd E | 55 mm |
| Gäng-Ø | M22×2,5 |
| Bärförmåga WLL SF 5:1 | 3,5 t |
| Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 4,5 t |
| Produktslag | Lyftögla |