



## Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M14X2



### Beställningsdata

Ordernummer	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

#### OBS!:

**SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivning

Gänglängd L	23 mm
Skruvhuvuddiameter C	45 mm
Öglans tjocklek F	17 mm
Öglans bredd E	38 mm
Lyftöglans bredd G	76 mm
Höjd mellanpanel B	40 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	53 mm

Höjd skruvhuvud A	45 mm
Nyckelvidd innersexkant S	8 mm
Gäng-Ø	M14×2
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	1,8 t
Bärförmåga WLL SF 5:1	1,4 t
Produktslag	Lyftögla