

**Lyftögla DSS, Gäng-Ø: M30X3,5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 086453 M30X3,5 |
| GTIN | 2050001944900 |
| Artikelklass | 08Y |

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|--------|
| Höjd skruvhuvud A | 61 mm |
| Nyckelvidd innersexkant S | 19 mm |
| Lyftöglans bredd G | 33 mm |
| Öglans bredd E | 73 mm |
| Gänglängd L | 45 mm |
| Skruvhuvuddiameter C | 70 mm |
| Avstånd mellanpanel-ögla D | 104 mm |

| | |
|--------------------------|----------|
| Höjd mellanpanel B | 31 mm |
| Öglans tjocklek F | 149 mm |
| Gäng-Ø | M30×3,5 |
| Bärförmåga WLL SF 5:1 | 7,7 t |
| Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 8,5 t |
| Produktslag | Lyftögla |