



Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M24X3



Beställningsdata

Ordernummer	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd innersexkant S	14 mm
Gänglängd L	36 mm
Skruvhuvuddiameter C	60 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	83 mm
Öglans bredd E	55 mm
Lyftöglans bredd G	115 mm
Höjd mellanpanel B	55 mm

Höjd skruvhuvud A	62 mm
Öglans tjocklek F	25 mm
Gäng-Ø	M24×3
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	5,5 t
Bärförmåga WLL SF 5:1	4,4 t
Produktslag	Lyftögla