

**Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M30X3,5****Beställningsdata**

Ordernummer	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd innersexkant S	14 mm
Lyftöglans bredd G	115 mm
Skruvhuvuddiameter C	60 mm
Öglans tjocklek F	25 mm
Öglans bredd E	55 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	83 mm
Höjd mellanpanel B	55 mm

Höjd skruvhuvud A	62 mm
Gänglängd L	45 mm
Gäng-Ø	M30×3,5
Bärförmåga WLL SF 5:1	6 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	6,3 t
Produktslag	Lyftögla