



Lyftögla DSS, Gäng-Ø: M45X4,5



Beställningsdata

Ordernummer	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Öglans tjocklek F	149 mm
Höjd mellanpanel B	31 mm
Lyftöglans bredd G	33 mm
Nyckelvidd innersextant S	19 mm
Höjd skruvhuvud A	61 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	104 mm
Gänglängd L	63 mm

Skruvhuvuddiameter C	70 mm
Öglans bredd E	73 mm
Gäng-Ø	M45×4,5
Bärförmåga WLL SF 5:1	14,5 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	16 t
Produktslag	Lyftögla