



Lyftögla DSS, Gäng-Ø: M56X5,5



Beställningsdata

Ordernummer	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Öglans bredd E	91 mm
Gänglängd L	78 mm
Skruvhuvuddiameter C	90 mm
Lyftöglans bredd G	45 mm
Höjd skruvhuvud A	79 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	125 mm
Höjd mellanpanel B	38 mm

Öglans tjocklek F	182 mm
Nyckelvidd innersextkant S	19 mm
Gäng-Ø	M56×5,5
Bärförmåga WLL SF 5:1	22 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	25 t
Produktslag	Lyftögla