



Lyftögla DSS, Gäng-Ø: M42X4,5



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 086453 M42X4,5 |
| GTIN | 2050001949226 |
| Artikelklass | 08Y |

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|--------|
| Avstånd mellanpanel-ögla D | 104 mm |
| Nyckelvidd innersextant S | 19 mm |
| Gänglängd L | 63 mm |
| Lyftöglans bredd G | 33 mm |
| Höjd mellanpanel B | 31 mm |
| Skruvhuvuddiameter C | 70 mm |
| Öglans bredd E | 73 mm |

| | |
|--------------------------|----------|
| Öglans tjocklek F | 149 mm |
| Höjd skruvhuvud A | 61 mm |
| Gäng-Ø | M42×4,5 |
| Bärförmåga WLL SF 5:1 | 13 t |
| Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 15 t |
| Produktslag | Lyftögla |