



## Lyftögla DSS, Gäng-Ø: M36X4



### Beställningsdata

Ordernummer	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

**Utförande:**

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

**OBS!:**

**SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivning

Öglans bredd E	73 mm
Höjd skruvhuvud A	61 mm
Gänglängd L	54 mm
Nyckelvidd innersexkant S	19 mm
Lyftöglans bredd G	33 mm
Höjd mellanpanel B	31 mm
Öglans tjocklek F	149 mm

Skruvhuvuddiameter C	70 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	104 mm
Gäng-Ø	M36x4
Bärförmåga WLL SF 5:1	11 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	12 t
Produktslag	Lyftögla