



## Lyftögla DSS, Gäng-Ø: M48X5



### Beställningsdata

Ordernummer	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

**Utförande:**

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

**OBS!:**

**SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivning

Lyftöglans bredd G	45 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	125 mm
Gänglängd L	68 mm
Öglans tjocklek F	182 mm
Skruvhuvuddiameter C	90 mm
Öglans bredd E	91 mm
Nyckelvidd innersextant S	19 mm

Höjd skruvhuvud A	79 mm
Höjd mellanpanel B	38 mm
Gäng-Ø	M48x5
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	20 t
Bärförmåga WLL SF 5:1	17 t
Produktslag	Lyftögla