

**Garant****lamellrondell (ZA), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 40**

## Beställningsdata

Ordernummer	554032 40
GTIN	4045197966728
Artikelklass	51E

## Beskrivning

### Utförande:

**Mini-lamellslipskivor** med överlappande lameller ger till skillnad från vanliga lamellslipskivor **längre cykeltider**, flexiblare **slipning** och en **jämnare slipbild** (råhetsvärde) upp till slitagegränsen.

**Snabbytessystem** med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Plattare, kompaktare lamelluppbyggnad för **svetsfogsbearbetning** samt för **gradningsarbeten**.

### Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

### OBS!:

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

## Teknisk beskrivning

skiv-Ø	50,8 mm
Kornstorlek	40
Slipmedlets beteckning	ZA

Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	19100 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Lamellslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		