

Garant**lamellrondell (CER), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	554040 80
GTIN	4045197966711
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Mini-lamellslipskivor med överlappande lameller ger till skillnad från vanliga lamellslipskivor **längre cykeltider**, flexiblare **slipning** och en **jämnare slipbild** (råhetsvärde) upp till slitagegränsen.

Mycket hög avverknings effekt tack vare **självskärpande keramikorn (CER)**.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm

maximalt varvtal:	19100 min ⁻¹
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		