

HOLEX**Högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	861120 250
GTIN	4045197657381
Artikelklass	82C

Beskrivning**Utförande:**

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål, vridbar upp till 35°. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. **Maximal spännkraft upp till ca 12000 N.**

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	30×15 mm
kapacitet	140 mm
spännvidd	250 mm
vikt	2,8 kg

Produktslag

Skruvtving

Tillbehör

Tryckplatta Typ GSP

861121 GSP

Tryckplatta Typ GSV

861121 GSV