



Automatiksveitsmask friskluft optrel® vegaview2.5, Färg: AIR



Beställningsdata

Ordernummer	097977 AIR
GTIN	7640127615898
Artikelklass	09U

Beskrivning

Utförande:

Lätt automatsveitsarmask (482 g) med låg belastning på huvud- och nackmuskulaturen. Bästa möjliga sikt med **100 % skydd mot UV- och IR-strålning**. Masken har **hög färgäktethet** och ett ljussteg med 23 % ljusgenomsläpplighet, vilket möjliggör en detaljtrogen överblick över komponenten. Med bara en knapptryckning på utsidan aktiveras **slipningsläget**. Idealisk för arbetsmiljöer med dålig belysning. Med bekväm huvudrem med justeringsmöjlighet. Ljusbågens bestämningsvinkel kan ställas in med ett skjutreglage, och även känsligheten kan anpassas idealiskt till arbetsomgivningen.

- **Mörka skyddssteg: 8 – 12**
- **Ljussteg: 2,5**
- **Med 3 V litiumbatteri (livslängd 3 000 timmar)**
- **Synfält, svetsfilter: 50 x 100 mm**

Utomhusutförandet av optrel® vegaview2.5 har samma produktgenskaper som standardutförandet nr 097949 storlek BLACK. Hjälmen kan med några enkla handgrepp kopplas till **fläktandningsskyddssystemet optrel® e3000X nr 097978 storlek E3000X**.

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning och -skärning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Passar till:Nr 097978 strl. E3000 fläkt-andningsskyddssystem **optrel® e3000**.**leveransinnehåll:**

1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse

Teknisk beskrivning

Klassificering enligt EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Kopplingstid från mörk till ljus	50 - 1000 ms
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Svetsmask