



Strömfördelare, Typ: BKV2/4



Beställningsdata

Ordernummer	081148 BKV2/4
GTIN	4007123075539
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Utgångsuttag med självlåsand lock. **Kompakt klenströmfördelare.** Stabilt, slagåligt plasthölje, med robust förzinkat stålrorstativ. Jordade kontaktuttag fördelade över alla 3 faser med kontakt CEE 400 V/16 A, 5 polig.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

Antal uttag 250 V	4
kabellängd	2 m
Djup	190 mm
Bredd	255 mm
Kabelfärg	svart
Kabelkonstruktion (elektrisk)	5G1,5

Kabelklass (elektrisk)	H07RN-F
Antal uttag 400 V/16 A	2
höjd	360 mm
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Energiförgrening