



Linsax med grepphylsor, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	731560 160
GTIN	4003773082354
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kraftig form, helt av sänksmitt stål. Med fastskruvad led och retur fjäder. Egghårdhet 64 HRC. Skänkel med lätt PVC-överdrag. med flerkomponents-grepphylsor

Användningsdata:

För kapning av wire, flertrådiga kablar med mera.

Material:

Kromvanadin-specialstål, oljehärdat.

Teknisk beskrivning

för wire/rundstål mjukt Ø	6 mm
totallängd	160 mm
för wire (max 1960 N/mm ²) Ø	4 mm
Produktslag	Skärande tång