



NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: 160



Beställningsdata

Ordernummer	360405 160
GTIN	4250364403405
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Små yttermått: Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förvälas **utan verktyg: i 11 steg:** Backbredd 90 mm, **i 4 steg:** Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, **över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.**

Kännetecken:

Helkapslad och nitrerad spindel som kräver lite underhåll!

- **Ökad funktionssäkerhet.**
- **Optimerat spånskydd.**
- **Minsta möjliga rengöringsarbete.**

Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, **eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.**

leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

OBS!:

- **Ytermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).**
- **Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.**

Teknisk beskrivning

Grundstomhöjd c -0,02	115 mm
Spännvidd d	189 - 435 mm

totallängd L	615 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
m	234 mm
vikt	56 kg
backhöjd h	49,8 mm
Längsgående spår l H7	20 mm
grundhållarlängd a	530 mm
Krysspår n H7	20 mm
färgkod för passande tillbehör	NC8
Typ	160
r ±0,015	164 mm
t	164 mm
spännkraft upp till max	60 kN
spännvidd b	0 - 246 mm
Antal gänga för arbetsstyckanslag	5
Tappbredd B ₁ -0,05	164 mm
Serie	NC8
Produktslag	Maskinskruvstycke