



NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: 125M



Beställningsdata

Ordernummer	360405 125M
GTIN	4250364403368
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Små yttermått: Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förvälas **utan verktyg: i 11 steg:** Backbredd 90 mm, **i 4 steg:** Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, **över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.**

Kännetecken:

Helkapslad och nitrerad spindel som kräver lite underhåll!

- **Ökad funktionssäkerhet.**
- **Optimerat spånskydd.**
- **Minsta möjliga rengöringsarbete.**

Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, **eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.**

leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

- **Spännbultar nr 360025 – 25 M10.**
- **Adapterplattor för snabbbyte av backar Xtrix nr 361293;361294 strl.125.**
- **Adapterplattor nr 361297; 361298 storlek 125.**

OBS!:

- **Ytermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).**
- **Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.**

Teknisk beskrivning

backhöjd h	39,5 mm
t	144 mm
färgkod för passande tillbehör	NC8
grundhållarlängd a	398 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
totallängd L	483 mm
Spännvidd d	131 - 313 mm
Längsgående spår l H7	20 mm
r ±0,015	118 mm
spännkraft upp till max	40 kN
Grundstomhöjd c -0,02	100 mm
Krysspår n H7	20 mm
m	180 mm
vikt	35 kg
Typ	125
spännvidd b	0 - 182 mm
Tappbredd B ₁ -0,05	126 mm
Antal gänga för arbetsstyckanslag	4
Serie	NC8
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Gängavstrykarset Typ 125	360822 125
--------------------------	------------