

Garant**Roterande fil Z FINE – mycket fin, VHM, Typ: M1225****Beställningsdata**

Ordernummer	540440 M1225
GTIN	4045197967206
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form spetskon** (SKM).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	12 mm
Skaft-Ø	6 mm
totallängd	65 mm
förkortning tandning	Z FINE
Formbeskrivning	Spetskon
Tandningsfinhetsgrad	mycket fin
Form	M1225
huvudlängd	25 mm
Serie	Filtandning Z FINE
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		