


**Roterande fil Z 3 - medel, med spånbreakare, HSS, Typ: E1220****Beställningsdata**

Ordernummer	540800 E1220
GTIN	4045197966872
Artikelklass	52D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	6 mm
Formbeskrivning	Droppform
Form	E1220
Huvud-Ø	12 mm
totallängd	60 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbreakare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning Z3

Skärmaterial	HSS
Produktslag	Roterande fil