

## Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning plan, Neodym, Ø: 88mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085931 88
GTIN	5012095615149
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.**
- **Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.**
- **Gummering ökar hållkrafterna i sidled.**
- **Magnetkärna av neodym.**

#### Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	420 N
höjd	8,5 mm
höjd med gänga	8,5 mm
Gänga	M8 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

