

HOLEX**Sortiment runda plåtstansar "UNF" Ø 16,2 – 63,5 mm i plastväska, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	834555 1
GTIN	4045197967169
Artikelklass	86C

Beskrivning**Utförande:**

Dyna och tryckskravar med UNF-fingänga. Med kullagerskravar för minskad friktion. Kompatibel med alla vanliga fabrikat av hålpunchar med UNF-gänga.

leveransinnehåll:

Vardera 1 stans med dyna för hål Ø 16,2 (för M16) – 20,4 (för M20 resp. PG13) – 22,5 (för M22 resp. PG16) – 25,4 (för M25) – 32,5 (för M32) – 40,5 (för M40) – 50,5 (för M50) – 63,5 (för M63).

Ø 16,2 – 25,4 med 3/8 tum UNF-gänga och Ø 32,5 – 63,5 med 3/4 tum UNF-gänga.

2 kullagertryckskravar **3/8 tum – UNF**, 40 mm.

1 kullagertryckskrav **3/4 tum – UNF**, 52 mm.

1 kullagertryckskrav **3/4 tum – UNF**, 65 mm.

1 HSS-stegborr (Ø 6 – 21 mm).

1 robust plastlåda med måtten 340×280×90 mm.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Håltagningsverktyg
-------------	--------------------

