



5-axlig spännback TeleCentric, Typ: 70M



Beställningsdata

Ordernummer	361255 70M
GTIN	4250364403047
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

- Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
- Konventionell uppspanning och greppuppspanning möjlig.
- Teleskopspindel, störningskonturen förblir oförändrad.
- Centrerad, enkel programmering utan nollpunktsförskjutning.
- Tillgänglighet till arbetsstycket är oberoende av spännvidden.
- Symmetrisk design = arbetsstycket förblir centrerat och materialets slipmån fördelas symmetriskt.
- Verktygsfritt byte av backar tack vare snabbblåsning inom 10 sekunder/backpar.
- Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll.
- Med hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm som standard.
- Integrerad skalring för finjustering av mittläget.
- Spännkraft 30 kN vid 45 Nm linjär.

leveransinnehåll:

Handvev, snabbstartsguide.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050 stl. 120, krafthylsa för insexskruvar nr 643330 stl. 14, överbackar nr 361258 – 361264, spännkonsoler nr 360750 stl. 125/160, rikt- och fixeringsats nr 360530, spännbultar nr 360025 stl. 25M10 resp. 25M10/138. Överbackar nr 361258 – 361260, spännkonsoler nr 360750 stl. 125/160, rikt- och fixeringsats nr 360530, spännbultar nr 360025 stl. 25M10 resp. 25M/138.

Teknisk beskrivning

grundstomhöjd c	168,9 mm
spännkraft upp till max	30 kN
vikt	19,5 kg
färgkod för passande tillbehör	TeleCentric
Nyckelvidder	14 mm
Spännvidd S1	49 - 150 mm
Spännvidd S2	99 - 200 mm
maximalt vridmoment	45 Nm
bredd B	94 mm
höjd h	27,1 mm
längd L	351 mm
Spårbredd n H7	20 mm
Serie	TeleCentric
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Överbackprisma Typ P	361264 P
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 14 mm	360530 14
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 16 mm	360530 16
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 22 mm	360530 22
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 12 mm	360530 12
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 120 Nm	656050 120
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10	360025 25M10

Överbackgripp Typ 70	361258 70
Spännkonsolsats 2 delar För backbredd 125/160 mm	360750 125/160
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 18 mm	360530 18
Överbackslet Typ 70	361260 70
Sexkantskruvdragarsats 1/2 tum, lång sexkant 14 mm	643329 14