



## 5-axlig spännback TeleCentric, Typ: 70K



### Beställningsdata

Ordernummer	361255 70K
GTIN	4250364403030
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.**
- **Konventionell uppspänning och greppuppspänning möjlig.**
- **Teleskopspindel, störningskonturen förblir oförändrad.**
- **Centrerad, enkel programmering utan nollpunktsförskjutning.**
- **Tillgänglighet till arbetsstycket är oberoende av spännvidden.**
- **Symmetrisk design = arbetsstycket förblir centrerat och materialets slipmån fördelas symmetriskt.**
- **Verktøgsfritt byte av backar tack vare snabbblåsning inom 10 sekunder/backpar.**
- **Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll.**
- **Med hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm som standard.**
- **Integrerad skalring för finjustering av mittläget.**
- **Spännkraft 30 kN vid 45 Nm linjär.**

#### leveransinnehåll:

Bärplåt för transport, handvev, Quick Start Guide.

#### Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050 stl. 120, krafthylsa för insexskruvar nr 643330 stl. 14, överbackar nr 361258 – 361264, spännkonsoler nr 360750 stl. 125/160, rikt- och fixeringsats nr 360530, spännbultar nr 360025 stl. 25M10 resp. 25M10/138.

Utförande: Nollpunktspännsystem

Spännvidd S1: 16 - 85 mm

Spännvidd S2: 66 - 135 mm

längd L: 286 mm

grundstomhöjd c: 168,9 mm

bredd B: 94 mm

Spårbredd n H7: 20 mm

## Teknisk beskrivning

färgkod för passande tillbehör	TeleCentric
vikt	17,5 kg
spännkraft upp till max	30 kN
grundstomhöjd c	168,9 mm
bredd B	94 mm
Spårbredd n H7	20 mm
Nyckelvidder	14 mm
Spännvidd S1	16 - 85 mm
maximalt vridmoment	45 Nm
höjd h	27,1 mm
längd L	286 mm
Spännvidd S2	66 - 135 mm
Serie	TeleCentric
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Överback prisma Typ P	361264 P
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10	360025 25M10
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 22 mm	360530 22
Överback gripp Typ 70	361258 70
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 18 mm	360530 18

Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 16 mm	360530 16
Spännkonsolsats 2 delar För backbredd 125/160 mm	360750 125/160
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 12 mm	360530 12
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 120 Nm	656050 120
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 14 mm	360530 14
Sexkantskruvdragarsats 1/2 tum, lång sexkant 14 mm	643330 14
Överback slät Typ 70	361260 70
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 20 mm	360530 20
Sexkantskruvdragarsats 1/2 tum, lång sexkant 14 mm	643329 14