



## Lufthastighetssond, Typ: FR



### Beställningsdata

Ordernummer	474152 FR
GTIN	4029547018916
Artikelklass	47B

### Beskrivning

**Utförande:**

Propellermätgivare Ø 16 mm för mätning av lufthastigheter upp till 50 m/s. Utdragbar till 850 mm med teleskopförlängare för mätning i rör och kanaler.

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0,6 - 50 m/s
Felgräns (m/s + % av mätvärdet)	$\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 till 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 till 50 m/s) m/s
arbetstemperatur	-10 - 70 °C
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lufthastighetssond

