



## Lufthastighetssond, Typ: HD



### Beställningsdata

Ordernummer	474152 HD
GTIN	4029547018848
Artikelklass	47B

### Beskrivning

#### Utförande:

Värmetrådsmätgivare (Ø givarhuvud 9 mm) för små lufthastigheter upp till 30 m/s. Utdragbar till 850 mm med teleskop. Inkl. temperaturgivare.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 30 m/s
Felgräns (m/s + % av mätvärdet)	$\pm 0,03 + 4 \% (0 \text{ till } 20 \text{ m/s}) \pm 0,5 + 5 \% (20,01 \text{ till } 30 \text{ m/s}) \text{ m/s}$
arbetstemperatur	-20 - 70 °C
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lufthastighetssond

