

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-920, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094385 9
GTIN	10076490489394
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip Technologie™: Mikroskopiskt små kanaler i nitrilbeläggningen leder bort oljan från kontaktytan och säkerställer ett säkert grepp. Lämpar sig särskilt för metalltillverkning, allmänt verkstads- och maskinunderhåll.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Andningsförmåga	God
Fingertoppskänsla	God
Våtgrepp	God
DMF-fri	nej
Oljgrepp	Mycket god

silikonfri	nej
Material beläggning	Nitril
Passform	Mycket god
Värmskydd	Saknas
Handskstorlek	9
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	3131A
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	246 mm
Färg	blå
vikt	25 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitril
Produktslag	Universalhandskar