

**Mitutoyo****Digitalt absolutmätur med PEAK-funktion, mätområde: 12,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Artikelklass	44A

## Beskrivning

### Utförande:

Multifunktionsmätur med absolut, kapacitiv skala. Mätvärdet behålls även efter avstängning.

**Med förbättrad PEAK-funktion.** Tack vare kapacitet för 50 mätningar i sekunden mäts peakvärdena med högre tillförlitlighet och precision.

### Funktion:

ABS/INC, PRESET, nollställning, toleransanalys. Frysfunktion för mätvärden, MAX- / MIN-funktion. IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

### Användningsdata:

Exakt bestämning av den högsta resp. den lägsta punkten på en böjd yta.

### leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081560 typ CR2032.

### Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080, specialspets nr 434900; 434910; 434915.

## Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	39 mm
-----------------	-------

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kalibrering	C1
valbar avläsning	0,005 / 0,0001 / 0,00005 tum
Höljes-Ø	61 mm
mätområde	0 - 12,5 mm
valbar avläsning	0,01 / 0,001 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätkraft	≤ 1,5 N
IP-skyddsklass	IP 42
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,003 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,0001 tum
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
-----------------------	----------

Stålspets Typ 2	434900 2
Rubinspets Typ 2	434915 2
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032