

HOLEX**ficklampa, LED och UV med batteri, Typ: UV-LED****Beställningsdata**

Ordernummer	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Uppladdningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium med batteri, 3-steps LED, **omkopplingsbar till Uv-ljus, 90° vridbart huvud** och magnetfot. Senaste LED-teknik med utmärkt ljuseffekt.

· **Gummiöverdragen tryckknapp.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel.

Teknisk beskrivning

batterikapacitet	2,6 Ah
Ljusflöde steg 2	300 lm
IP-skyddsklass	IP 54
ljusflöde	450 lm
brinntid	2 - 8 h
Huvud-Ø	29 mm
UV-strålningens våglängd	395 nm
Antal ingående batterier	1
totallängd	158 mm

Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Ljusflöde steg 3	120 lm
Produktslag	Ficklampa