

Garant**Kapskiva, högeffektivt utförande EXTRA TUNN INOX, skiv-Ø: 125mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 563272 125 |
| GTIN | 4045197967459 |
| Artikelklass | 51M |

Beskrivning

Utförande:

Specialtyp för **rostfritt stål**.

Nytt, **högeffektivt utförande** som tillverkats med hypermodern teknik ger markanta produktivitetsfördelar och hög kapningskänsla. **Ännu effektivare** tack vare grova, frislipande sidoytor, enastående utslitningstid och **förbättrad kapningsstart**.

Den lilla skivtjockleken möjliggör **snabb kapning utan ansträngning och med stor tidsbesparing. Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.**

Specifikation:

A60R-BF.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|----------|
| Specifikation | A60R-BF |
| skivbredd | 1 mm |
| Formbeskrivning | rak |
| hål-Ø | 22,23 mm |
| skiv-Ø | 125 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| för materialtjocklek | 3 mm |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad |
| optimerad för material | INOX |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Kapskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |
| Uni | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |