

Garant**Kapskiva, högeffektivt utförande EXTRA TUNN INOX, skiv-Ø: 178mm**

Beställningsdata

Ordernummer	563272 178
GTIN	4045197967466
Artikelklass	51M

Beskrivning

Utförande:

Specialtyp för **rostfritt stål**.

Nytt, **högeffektivt utförande** som tillverkats med hypermodern teknik ger markanta produktivitetsfördelar och hög kapningskänsla. **Ännu effektivare** tack vare grova, frislipande sidoytor, enastående utslitningstid och **förbättrad kapningsstart**.

Den lilla skivtjockleken möjliggör **snabb kapning utan ansträngning och med stor tidsbesparing. Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.**

Specifikation:

A46-BF.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rak
Specifikation	A46-BF
skiv-Ø	178 mm
hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	1,6 mm

för materialtjocklek	7,7 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		