

Garant**Kapskiva, högeffektivt utförande TUNN, skiv-Ø: 125mm**

Beställningsdata

Ordernummer	563277 125
GTIN	4045197967497
Artikelklass	51M

Beskrivning

Utförande:

Tunt utförande för snabb och ekonomisk kapning med lång utslitningstid.

Specifikation:

A46R-BF.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm
Formbeskrivning	rak
skivbredd	1,6 mm
Specifikation	A46R-BF
för materialtjocklek	7,7 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		