

Garant**Kapskiva, högeffektivt utförande EXTRA TUNN, stål, skiv-Ø: 230mm**

Beställningsdata

Ordernummer	563262 230
GTIN	4045197967534
Artikelklass	51M

Beskrivning

Utförande:

Nytt, **högeffektivt utförande** som tillverkats med hypermodern teknik ger markanta produktivitetsfördelar och hög kapningskänsla. **Ännu effektivare** tack vare grova, frislipande sidoytor, enastående utslitningstid och **förbättrad kapningsstart**.

Den lilla skivtjockleken möjliggör **snabb kapning utan ansträngning och med stor tidsbesparing. Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.**

Specialtyp för **stål**, högeffektivt utförande.

Specifikation:

A46S-BF.

Teknisk beskrivning

skivbredd	1,9 mm
Form	41
Formbeskrivning	rak
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹

skiv-Ø	230 mm
hål-Ø	22,23 mm
Specifikation	A46S-BF
för materialtjocklek	5,7 mm
Slipmedlets beteckning	A
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		