

**Kapskiva PREMIUM\*\*\* SUPERTUNN, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563116 125
GTIN	9003172418209
Artikelklass	53T

**Beskrivning****Utförande:**

**Supertunn kapskiva 0,8 mm** för snabba snitt i **tunnväggiga material** (t.ex. karosseriplåt).

Mycket liten gradbildning och låg termisk belastning.

**Användningsdata:**

För handkapning med el- och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet  $v_c$  80 m/s.

**Specifikation:**

**A60R-BFP.**

**OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

**Teknisk beskrivning**

skivbredd	0,8 mm
Specifikation	A60R-BFP
skiv-Ø	125 mm

hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	rak
maximalt varvtal:	12200 min <sup>-1</sup>
för materialjocklek	2,4 - 4 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

