

**Kapskiva PREMIUM*** SUPERTUNN, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563116 115
GTIN	9003172417387
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Supertunn kapskiva 0,8 mm för snabba snitt i **tunnväggiga material** (t.ex. karosseriplåt).
Mycket liten gradbildning och låg termisk belastning.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.

Specifikation:**A60R-BFP.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
skivbredd	0,8 mm
hål-Ø	22,23 mm

Specifikation	A60R-BFP
skiv-Ø	115 mm
Formbeskrivning	rak
för materialtjocklek	2,4 - 4 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

