



Kapskiva, högeffektivt utförande PREMIUM*** EXTRA TUNN, skiv-Ø: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	563165 115
GTIN	9009012018806
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Den lilla skivtjockleken möjliggör **snabb kapning** utan ansträngning och med stor tidsbesparing. **Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.**

Mycket stabil **högeffektiv kapskiva** av den senaste generationen med bekväm kapningskänsla och extremt hög effektivitet tack vare grova, frislipande sidoytor.

Specifikation:

A60R-BFP.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	115 mm
Formbeskrivning	rak
Specifikation	A60R-BFP
skivbredd	1 mm
hål-Ø	22,23 mm
för materialtjocklek	3 - 5 mm

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		