

Garant**Bordvagn T9 med 2 tråg, Typ: TL92****Beställningsdata**

Ordernummer	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullgrade nav.

Med 2 fastsvetsade oljetäta tråg med 37 mm hög kant.

En extra lastyta finns för mellanvåningen.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Mellanhylla nr 918575; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lastplanets djup	500 mm
undre lastplanets höjd	195 mm

Typ	TL92
Djup	509 mm
lastplanens bredd	850 mm
Ø hjul	125 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
vikt	34 kg
Material hjul	Polyuretan-löppbeläggning
Bredd	1040 mm
antal fasta hjul utan broms	2
höjd	875 mm
övre lastplanets höjd	850 mm
maximal bärförmåga	250 kg
antal svängbara hjul med broms	2
trågets höjd	37 mm
Produktslag	Bordsvagn