

Garant**Bordvagn T9 med 2 tråg, Typ: TL96****Beställningsdata**

Ordernummer	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

Med 2 fastsvetsade oljetäta tråg med 37 mm hög kant.

En extra lastyta finns för mellanvåningen.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Mellanhylla nr 918575; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
antal fasta hjul utan broms	2

övre lastplanets höjd	935 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	1190 mm
Ø hjul	200 mm
undre lastplanets höjd	280 mm
maximal bärförmåga	500 kg
lastplanets djup	700 mm
höjd	955 mm
Djup	709 mm
Typ	TL96
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
lastplanens bredd	1000 mm
vikt	56 kg
trågets höjd	37 mm
Produktslag	Bordsvagn