

3M
**Skrubbslipskiva CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Skiv-Ø × skivbredd:
178X4mm**

Beställningsdata

Ordernummer	560452 178X4
GTIN	4046719811489
Artikelklass	53M

Beskrivning
Utförande:

Grovslipskiva med **Cubitron II precisionsformade keramikorn för rostfritt stål och stål.** Mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

Användningsdata:

Lämplig för avslipning och effektkrävande kapning.

Specifikation:
A36S-BF.

Formbeskrivning: rak

hål-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	178 mm
Formbeskrivning	rak
skivbredd	4,2 mm
hål-Ø	22,23 mm

för materialtjocklek	12,6 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		