

3M**Skrubbslipskiva CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Skiv-Ø × skivbredd:
125X4mm****Beställningsdata**

Ordernummer

560452 125X4

GTIN

Artikelklass

53M

Beskrivning**Utförande:**

Grovslipskiva med **Cubitron II precisionsformade keramikorn för rostfritt stål och stål**. Mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

Användningsdata:

Lämplig för avslipning och effektkrävande kapning.

Specifikation:**A36S-BF.****Teknisk beskrivning**

skivbredd

4,2 mm

hål-Ø

22,23 mm

skiv-Ø

125 mm

Formbeskrivning

rak

Serie

Cubitron™ II

för materialtjocklek	12,6 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		