



Lamellslipskiva 969F Cubitron™ II, glasfiberväv rondell koniska, Ø 115 mm, Kornstorlek: 60



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 565503 60 |
| GTIN | 4054596196155 |
| Artikelklass | 53F |

Beskrivning

Utförande:

Belagd med **precisionsformat Cubitron™ II** keramiskt korn för **maximal slipeffekt och livslängd**.

Perfekt för ytslipning,

Användningsdata:

Perfekt för **snabb** och **kall slipning** av stål med dålig spånbarhet med högpresterande vinkelslipmaskiner.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------|
| skiv-Ø | 115 mm |
| hål-Ø | 22,23 mm |
| Kornstorlek | 60 |
| Formbeskrivning | konvex |
| Slipmedlets beteckning | Keramik |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Produktnamnsattribut | Ø 115 mm |
| optimerad för material | INOX |
| optimerad för material | Stål |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Lamellslipskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |