

**3M****Lamellslipskiva 969F Cubitron™ II, glasfiberväv rondell koniska, Ø 115 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	565503 40
GTIN	4054596196100
Artikelklass	53F

**Beskrivning****Utförande:**

Belagd med **precisionsformat Cubitron™ II** keramiskt korn för **maximal slipeffekt och livslängd**.

Perfekt för ytslipning,

**Användningsdata:**

Perfekt för **snabb** och **kall slipning** av stål med dålig spånbarhet med högpresterande vinkelslipmaskiner.

**Teknisk beskrivning**

Formbeskrivning	konvex
hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	40
skiv-Ø	115 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		