

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-818, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094358 8
GTIN	10076490478558
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex® 11-818. Med innovativ beläggning för tre gånger längre livslängd än hos jämförbara handskar. Bärarmaterial i nylon-spandex med **18-Gauge**-stickningsteknik för maximal känslighet vid precisionsarbeten. **Utan silikon och latex**. Lämpar sig särskilt väl för hantering av känsliga delar, finmontage av små skruvar, utrustning av produktionsvägar.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Passform	Mycket god
Fingertoppskänsla	Mycket god
Andningsförmåga	Mycket god
Oljegrepp	God
silikonfri	nej

Handskstorlek	8
Våtgrepp	God
DMF-fri	nej
Material beläggning	nitril/PU
Värmskydd	Saknas
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	DMF-fri
EN 388	3121A
Hållarmaterial	Nylon-spandex
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	200 mm
Färg	blå
vikt	16,5 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitrilskum
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar

