



Lamellrondell V4 Purple Power, (CER) stålplåtsrygg, sned för stål och rostfritt stål, Ø 125 mm, Kornstorlek: 36



Beställningsdata

Ordernummer	565450 36
GTIN	4027497009329
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

Lamellrondell med **hög beläggningstäthet** och robust stålplåtsrygg för hög presskraft. Självslipande keramikkorn (CER) på polyesterunderlag för **högsta avverkning** och motståndskraft.

Användningsdata:

För hårda och grova sliparbeten på ytor och kanter.

Norm:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

maximal periferihastighet: 80 m/s

Formbeskrivning: konvex

hål-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	36

Formbeskrivning	konvex
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		