

**Dräger****Engasmätare Pac® 6500, Typ: H2S****Beställningsdata**

Ordernummer	097199 H2S
GTIN	4026056020539
Artikelklass	09J

**Beskrivning****Utförande:**

De personliga engasmätaren Pac® 6000 och 6500 mäter snabbt och exakt en viss gas. Enkel betjäning tack vare display utan text, tydlig färgkodning och robust hölje med bra grepp. Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Snabba sensorsvarstider även under svåra förhållanden. Mätning och direktvisning av någon av följande gaser: CO (kolmonoxid), H<sub>2</sub>S (vätesulfid), SO<sub>2</sub> svaveldioxid) eller O<sub>2</sub> (syrgas).

Ingen körtidsbegränsning och fler inställningsalternativ samt lagringsfunktioner.

**Funktion:**

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

**OBS!:**

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

IP-skyddsklass: IP 68

Sensor för gastyp: Vätesulfid

mätområde: 0 - 100 ppm

Larmtröskel A1/A2: 5 / 10 ppm

**Teknisk beskrivning**

Sensor för gastyp	Vätesulfid
IP-skyddsklass	IP 68
Larmtröskel A1/A2	5 / 10 ppm
mätområde	0 - 100 ppm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
kemisk struktur	Litiumtionylklorid
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Mignon, AA
Produktslag	Engasmätare