

Dräger**Engasmätare Pac® 6500, Typ: SO2****Beställningsdata**

Ordernummer	097199 SO2
GTIN	4026056020560
Artikelklass	09J

Beskrivning**Utförande:**

De personliga engasmätaren Pac® 6000 och 6500 mäter snabbt och exakt en viss gas. Enkel betjäning tack vare display utan text, tydlig färgkodning och robust hölje med bra grepp. Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Snabba sensorsvarstider även under svåra förhållanden. Mätning och direktvisning av någon av följande gaser: CO (kolmonoxid), H₂S (vätesulfid), SO₂ svaveldioxid) eller O₂ (syrgas).

Ingen körtidsbegränsning och fler inställningsalternativ samt lagringsfunktioner.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

OBS!:

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

IP-skyddsklass: IP 68

Sensor för gastyp: svaveldioxid

mätområde: 0 - 100 ppm

Larmtröskel A1/A2: 0,5 / 1,0 ppm

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 68
Sensor för gastyp	svaveldioxid
Larmtröskel A1/A2	0,5 / 1,0 ppm
mätområde	0 - 100 ppm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
kemisk struktur	Litiumtionylklorid
Batterityp	Mignon, AA
Produktslag	Engasmätare