

Dräger**Engasmätare Pac® 6500, Typ: O2****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 097199 O2 |
| GTIN | 4026056020553 |
| Artikelklass | 09J |

Beskrivning**Utförande:**

De personliga engasmätaren Pac® 6000 och 6500 mäter snabbt och exakt en viss gas. Enkel betjäning tack vare display utan text, tydlig färgkodning och robust hölje med bra grepp. Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Snabba sensorsvarstider även under svåra förhållanden. Mätning och direktvisning av någon av följande gaser: CO (kolmonoxid), H₂S (vätesulfid), SO₂ svaveldioxid) eller O₂ (syrgas).

Ingen körtidsbegränsning och fler inställningsalternativ samt lagringsfunktioner.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

OBS!:

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

IP-skyddsklass: IP 68

Sensor för gastyp: Syrgas

mätområde: 0 - 25 vol%

Larmtröskel A1/A2: 19; 23 / 17; 24 vol%

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Larmtröskel A1/A2 | 19; 23 / 17; 24 vol% |
| Sensor för gastyp | Syrgas |
| mätområde | 0 - 25 vol% |
| IP-skyddsklass | IP 68 |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Batterityp | Mignon, AA |
| kemisk struktur | Litiumtionylklorid |
| Produktslag | Engasmätare |