

Dräger**Engasmätare Pac® 6000, Typ: H2S****Beställningsdata**

Ordernummer	097198 H2S
GTIN	4026056020294
Artikelklass	09J

Beskrivning**Utförande:**

Tidsbegränsad till två efter första användningstillfället av enheten.

De personliga engasmätaren Pac® 6000 och 6500 mäter snabbt och exakt en viss gas. Enkel betjäning tack vare display utan text, tydlig färgkodning och robust hölje med bra grepp.

Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Snabba sensorsvarstider även under svåra förhållanden. Mätning och direktvisning av någon av följande gaser: CO (kolmonoxid), H₂S (vätesulfid), SO₂ (svaveldioxid) eller O₂ (syrgas).

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

OBS!:

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

IP-skyddsklass: IP 68

Sensor för gastyp: Vätesulfid

mätområde: 0 - 100 ppm

Larmtröskel A1/A2: 5 / 10 ppm

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 68
Sensor för gastyp	Vätesulfid
Larmtröskel A1/A2	5 / 10 ppm
mätområde	0 - 100 ppm
Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Mignon, AA
Antal ingående batterier	1
kemisk struktur	Litiumtionylklorid
Produktslag	Engasmätare